

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg 1400 omw/min | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling*
- Nog meer energie besparen met A -20%**
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®***
- QuickPowerWash zorgt voor snelle, efficiënte resultaten in slechts 49 minuten****

* Tijdens de ontwikkelingsfase van de wasmachines uit de serie W1/W2 heeft Miele de modellen en belangrijkste componenten getest in 5000 wasbeurten (= 5 wasbeurten per week gedurende 50 weken per jaar) in verschillende programma's. Meer: miele.com/20years

** 20% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

*** Uitsluitend te gebruiken met Miele UltraPhase wasmiddel.

**** Dit geldt voor alle Miele wasmachines waarmee de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 weergegeven proces- en machinetechnische parameters kunnen worden gerealiseerd.



EAN: 4002516950813 / Materiaalnummer: 12917870 /

Oud Materiaalnummer: 11WG8803B

Algemene informatie	
Typeaanduiding	WWG880 WPS PWash&TDos&Steam
Materiaalnummer fabrikant	12917870
EAN-nummer	4002516950813
Klasse	Platinum
Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Deuraanslag	rechts
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Model	
Productnaam	W1 White Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugetoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Obsidiaanzwart met chroomring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	40

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg 1400 omw/min | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516950813 / Materiaalnummer: 12917870 /

Oud Materiaalnummer: 11WG8803B

Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren; A – D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
Wassen op lage temperatuur “Koud” en “20 °C”	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbepierking	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
Kort	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	850 x 596 x 643
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	80
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg 1400 omw/min | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash



EAN: 4002516950813 / Materiaalnummer: 12917870 /

Oud Materiaalnummer: 11WG8803B

UltraPhase 1+2

Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase


•

•


WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:


A -20%* | 9 kg 1400 omw/min | SteamCare | Automatische dosering | QuickPowerWash




W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm