

PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfector & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



- Prestaties/charge, bijv. 2 STDIN zeefschalen of 22 ST #hand- en hoekstukken.
- Voor chirurgie geoptimaliseerde kamer en integratie van proceschemie
- Kort programma voor #hand- en hoekstukken
- Modern machinedesign met Full-Touch-display en kamerverlichting
- Standaard connectiviteit via WiFi of Ethernet

EAN: 4002516957508 / Materiaalnummer: 12945610 /
Oud Materiaalnummer: 62868273NWE

Model en uitvoering

Serie	CompactLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	1
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artspraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor dierenartspraktijken	•
Geschikt voor podologiepraktijken	•

Capaciteit

DIN-zeefschalen per belading [aantal]	2
Kleine zeefschalen (E 146) per belading [aantal]	10
Zeefschalen (E 197) per belading [aantal]	18
Gynaecologische specula per belading [aantal]	24
Nierschalen per belading [aantal]	5
Chirurgische speekselzuigers per charge [nummer]	22
Holle instrumenten per belading [aantal]	22
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	22
Zeeffrays (125 x 188 x 30 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	18
Zeeffrays (176 x 273 x 30 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	10
Zeeffrays (176 x 273 x 41 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	10

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	75,00
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	30
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	23
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Favoriete programma's kunnen worden ingesteld	•
Goedkeuring wasprogramma direct via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	13

PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfector & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



EAN: 4002516957508 / Materiaalnummer: 12945610 /
Oud Materiaalnummer: 62868273NWE

Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	950
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	280
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	490
Nettogewicht in kg	81
Spoelruimte, nuttige diepte in mm	498
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario TD dentaal +	•
Vario TD dentaal kort voor hand- en hoekstukken	•
Vario TD MIC	•

PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfector & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



EAN: 4002516957508 / Materiaalnummer: 12945610 /
Oud Materiaalnummer: 62868273NWE

Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO optiek	•
Vario TD-instrumenten	•
Afspoelen koud water	•
Uitvoering	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
1 doseerpomp voor naspoelmiddel	•
Flexibele zuiglans DS5	•
Automatic lege niveaudetectie	•
Controle van het doseervolume	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Circulatiepomp met hoog vermogen	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de bodem van de spoelruimte	•
Optische interface klantendienst	•
Communicatieschacht	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aanpassing afmeting 2x5 l-jerrycan en tank voor naspoelmiddel	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•