

## PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfector & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



- Performance/charge: bijv. 2 ST DIN zeefschalen. 22 ST Hand- en hoekst.
- Voor chirurgie geoptimaliseerde kamer en integratie van proceschemie
- Kort programma voor hand- en hoekstukken
- Modern machinedesign met Full-Touch-display en kamerverlichting
- Standaard connectiviteit via WiFi of Ethernet

EAN: 4002516957751 / Materiaalnummer: 12945670 /  
Oud Materiaalnummer: 62868276NBI

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal, met één niveau
Serie	CompactLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	1
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artsenpraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor dierenartspraktijken	•
Geschikt voor podologiepraktijken	•
<b>Capaciteit</b>	
DIN-zeefschalen per belading [aantal]	2
Kleine zeefschalen (E 146) per belading [aantal]	10
Zeefschalen (E 197) per belading [aantal]	18
Gynaecologische specula [aantal]	24
Nierschalen per belading [aantal]	5
Chirurgische speekselzuigers per charge [nummer]	22
Holle instrumenten per belading [aantal]	22
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	22
Zeefschalen (30 x 125 x 188 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	18
Zeefschalen (30 x 176 x 273 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	10
Zeefschalen (41 x 176 x 273 mm) (b x h x d) per charge [aantal]	10
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	75,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
<b>Miele MOVE</b>	
Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•
<b>Besturing</b>	
Type besturing	M Touch Flex
Favoriete programma's kunnen worden ingesteld	•
Procesgoedkeuring rechtstreeks via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programma's [aantal]	13

## PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfector & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



EAN: 4002516957751 / Materiaalnummer: 12945670 /  
Oud Materiaalnummer: 62868276NBI

Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	2 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	950
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	280
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	490
Nettogewicht in kg	81
Spoelruimte, nuttige diepte in mm	498
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	1220
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
<b>Programma's</b>	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario TD dentaal +	•
Vario TD dentaal kort voor hand- en hoekstukken	•
Vario TD MIC	•

## PWD 8682 C [DST]

Thermodesinfecteur & reinigings- en desinfectietoestel met één niveau met een lade voor proceschemie en 3 doseerpompen.



EAN: 4002516957751 / Materiaalnummer: 12945670 /  
Oud Materiaalnummer: 62868276NBI

Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO optiek	•
Vario TD-instrumenten	•
Afspoelen koud water	•
<b>Uitvoering</b>	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
1 doseerpomp voor naspoelmiddel	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Flexibele zuiglans DS5	•
Automatic lege niveaudetectie	•
Controle van het doseervolume	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Circulatiepomp met hoog vermogen	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de bodem van de spoelruimte	•
Optische interface klantendienst	•
Communicatieschacht	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aanpassing afmeting 2x5 l-jerrycan en tank voor naspoelmiddel	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•