

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



- Trommelvolume 140 l, belading 16.0 kg
- Optimale reiniging & verbruik – innovatieve Miele techniek
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Eenvoudige/veilige bediening door automatische deurvergrendeling
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

EAN: 4002516959427 / Materiaalnummer: 12949320 /
Oud Materiaalnummer: 51916033EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	16,0
Trommelvolume in l	140
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Innovatieve kuip	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Specifiek waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	6,08
Specifiek energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,12
Specifiek waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l/kg	5,90
Specifiek energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh/kg	0,050
Waterverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	97,3
Energieverbruik voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	1,93
Waterverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in l	94,4
Energieverbruik voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO-programma in kWh	0,80

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959427 / Materiaalnummer: 12949320 /
Oud Materiaalnummer: 51916033EU

Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	92,8
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	1,60
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	34
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	91,2
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	32
Programmaduur voor koudwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	45
Programmaduur voor warmwateraansluiting in Cottons 60° PWash PRO in minuten	43
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	42
Toerental in toeren per minuut	1120
g-factor	500
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	14,00
Totale aansluitwaarde in kW	14,60
Zekering in A	25
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	3 x 1/2" slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklap	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1450

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.

EAN: 4002516959427 / Materiaalnummer: 12949320 /

Oud Materiaalnummer: 51916033EU

Buitenmaat, nettobreedte in mm	924
Buitenmaat, nettodiepte in mm	835
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1585
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1090
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Brutogewicht in kg	364
Maximale vloerbelasting in N	5091
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	65 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,48
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Veer-in-veersysteem	•
Temperatuurcontrole	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopsschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	13
Inzethelm [Aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	2
Werkjassen [aantal]	3
Beschermpakken chemie [aantal]	1
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	3
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	3
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	355
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•

PWM 916 [EL DV DD PWP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met wasmiddellade, M Touch Pro Plus – vrij programmeerbaar.



EAN: 4002516959427 / Materiaalnummer: 12949320 /
Oud Materiaalnummer: 51916033EU

VDE

•

Bescherming tegen opspattend water IP X4

•

WEEE

•

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•