

KM 8462 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516975120 / Materiaalnummer: 12960090 /

Oud Materiaalnummer: 26184621BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8462 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960090
EAN-nummer	4002516975120
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterverbruik in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. boostervermogen in W	2200
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 190
Max. vermogen in W	1850
Max. boostervermogen in W	3000
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boostervermogen in W	7360
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Geel

KM 8462 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



EAN: 4002516975120 / Materiaalnummer: 12960090 /

Oud Materiaalnummer: 26184621BNI

Permanente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	620 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	560 mm - 600 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490 mm - 500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	600
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	10
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624

KM 8462 FL
Losse inductiekookplaat
620 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte




EAN: 4002516975120 / Materiaalnummer: 12960090 /
Oud Materiaalnummer: 26184621BNI

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 8462 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



KM8462FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8462FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)