

KM 8482 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex XL-kookgedeelte
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516974857 / Materiaalnummer: 12960110 /
Oud Materiaalnummer: 26184821BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8482 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960110
EAN-nummer	4002516974857
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 140-220
Max. vermogen in W	2300
Max. boosterconsumptie in W	3650
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. boosterconsumptie in W	2200
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

KM 8482 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



EAN: 4002516974857 / Materiaalnummer: 12960110 /

Oud Materiaalnummer: 26184821BNI

Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	750 mm - 780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490 mm - 500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	12
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524

KM 8482 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



EAN: 4002516974857 / Materiaalnummer: 12960110 /


Oud Materiaalnummer: 26184821BNI

Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 8482 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex XL-kookgedeelte



KM8482FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8482FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)