


KM 8483 FX

Losse inductiekookplaat

752 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



- 4 kookzones incl. 1 krachtig PowerFlex-kookgedeelte
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 752 mm breed voor vlakke inbouw

EAN: 4002516975137 / Materiaalnummer: 12960120 /

Oud Materiaalnummer: 26184831BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8483 FX
Materiaalnummer fabrikant	12960120
EAN-nummer	4002516975137
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 140-220
Max. vermogen in W	2300
Max. boosterconsumptie in W	3650
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-160
Max. vermogen in W	1400
Max. boosterconsumptie in W	2200
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

KM 8483 FX

Losse inductiekookplaat

752 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



EAN: 4002516975137 / Materiaalnummer: 12960120 /

Oud Materiaalnummer: 26184831BNI

Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 752 x 492
Afmetingen (b x d) in mm	752 x 51 x 492
Afmetingen in mm (breedte)	752
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	492
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	730 mm - 730 mm x 470 mm - 470 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	730/756 x 470/496
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	730 mm - 730 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	470 mm - 470 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	730
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	470
Gewicht in kg	11
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	756
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	496

KM 8483 FX

Losse inductiekookplaat

752 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



EAN: 4002516975137 / Materiaalnummer: 12960120 /


Oud Materiaalnummer: 26184831BNI

Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8483 FX

Losse inductiekookplaat

752 mm | Afzonderlijke kookzones en PowerFlex kookgedeelte



KM8483FX flush (*Fußnote) (Installation drawing)