


KM 8565 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516974864 / Materiaalnummer: 12960230 /

Oud Materiaalnummer: 26185651BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8565 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960230
EAN-nummer	4002516974864
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•

KM 8565 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516974864 / Materiaalnummer: 12960230 /

Oud Materiaalnummer: 26185651BN1

Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	620 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm - 600 mm x 500 mm - 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	600 mm - 600 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm - 500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	600
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	10
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8565 FL


Losse inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense


KM 8565 FL

Losse inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)