

KM 8585 FR

Losse inductiekookplaat

806 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense



- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw

EAN: 4002516975151 / Materiaalnummer: 12960260 /  
Oud Materiaalnummer: 26185850BNI

| Algemene informatie                  |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Typeaanduiding                       | KM 8585 FR           |
| Materiaalnummer fabrikant            | 12960260             |
| EAN-nummer                           | 4002516975151        |
| Marketingklasse                      | Gold                 |
| Verwarmingssoort                     |                      |
| Verwarmingssoort                     | Inductie             |
| Model                                |                      |
| Onafhankelijk van fornuis            | •                    |
| Design                               |                      |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | •                    |
| Kleur van het keramisch glas         | Zwart                |
| Roestvrijstalen randlijst            | •                    |
| Opliggende inbouw                    | •                    |
| Uitvoering kookzone                  |                      |
| Aantal kookzones                     | 6                    |
| Aantal kookvelden                    | 3                    |
| Maximaal aantal pannen/potten        | 6                    |
| PowerFlex-kookzones                  |                      |
| Aantal                               | 6                    |
| Soort                                | PowerFlex kookzone   |
| Afmeting in mm                       | Ø 120 – 230          |
| Max. vermogen in W                   | 2100                 |
| Max. boosterconsumptie in W          | 3650                 |
| 1e kookzone/kookvlak                 |                      |
| Positie                              | Links                |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                     | 230x390              |
| Max. vermogen in W                   | 4200                 |
| Max. boosterconsumptie in W          | 7360                 |
| 2e kookzone/kookvlak                 |                      |
| Positie                              | Midden               |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                     | 230x390              |
| Max. vermogen in W                   | 4200                 |
| Max. boosterconsumptie in W          | 7360                 |
| 3e kookzone/kookvlak                 |                      |
| Positie                              | Rechts               |
| Soort                                | PowerFlex-vergroting |
| Afmetingen in mm                     | 230x390              |
| Max. vermogen in W                   | 3400                 |
| Max. boosterconsumptie in W          | 3650                 |
| Bedieningsgemak                      |                      |
| Netwerken met Miele@home             | •                    |
| Con@ctivity                          | •                    |
| Pan- en pangrootteherkenning         | •                    |
| M Sense ready                        | •                    |
| Bediening via sensortoetsen          | MultiSlide           |

KM 8585 FR

Losse inductiekookplaat

806 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975151 / Materiaalnummer: 12960260 /


Oud Materiaalnummer: 26185850BNI

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Displaykleur                                                            | Geel            |
| Intelligente panherkenning                                              | •               |
| Stop&Go-functie                                                         | •               |
| Schoonmaakfunctie                                                       | •               |
| Recall-functie                                                          | •               |
| Kookwekker                                                              | •               |
| Automatisch uitschakelen                                                | •               |
| Kookstartautomaat                                                       | •               |
| Warmhouden                                                              | •               |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)          | •               |
| Assistentieprogramma                                                    | •               |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                      |                 |
| Stroomverbruik in de uitstand in W                                      | 0,3             |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W                                 | 0,8             |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W                         | 2,0             |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.                 | 10              |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.                 | 10              |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min. | 10              |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                                |                 |
| Eenvoudig te reinigen keramisch glas                                    | •               |
| <b>Veiligheid</b>                                                       |                 |
| Veiligheidsuitschakeling                                                | •               |
| Vergrendelingsfunctie                                                   | •               |
| Vergrendeling                                                           | •               |
| Geïntegreerde koelventilator                                            | •               |
| Oververhittingsbeveiliging                                              | •               |
| Restwarmte-indicatie                                                    | •               |
| <b>Technische gegevens</b>                                              |                 |
| Afmetingen (h x b x d) in mm                                            | 52 x 806 x 526  |
| Afmetingen (b x d) in mm                                                | 806 x 52 x 526  |
| Afmetingen in mm (breedte)                                              | 806             |
| Afmetingen in mm (hoogte)                                               | 52              |
| Afmetingen in mm (diepte)                                               | 526             |
| Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm               | 780 mm x 500 mm |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm                               | 45              |
| Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw           | 780 mm          |
| Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw            | 500 mm          |
| Gewicht in kg                                                           | 15              |
| Totale aansluitwaarde in kW                                             | 11,04           |
| Lengte van de aansluitkabel in m                                        | 1,6             |
| Spanning in V                                                           | 230             |
| Frequentie in Hz                                                        | 50-60           |
| <b>Bijbehorende accessoires</b>                                         |                 |
| Aansluitkabel                                                           | Ja              |

KM 8585 FR

Losse inductiekookplaat

806 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense



KM8585FR, KM8585-2FR, surface-mounted (\*Fußnote)  
Installation drawing