


KM 8585 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense



- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516975229 / Materiaalnummer: 12960270 /
Oud Materiaalnummer: 26185851BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8585 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960270
EAN-nummer	4002516975229
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen/potten	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide

KM 8585 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense




EAN: 4002516975229 / Materiaalnummer: 12960270 /

Oud Materiaalnummer: 26185851BNI

Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804

KM 8585 FL
Losse inductiekookplaat
800 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense




EAN: 4002516975229 / Materiaalnummer: 12960270 / Oud Materiaalnummer: 26185851BNI	
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,04
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja


KM 8585 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | PowerFlex kookgedeelte | Geschikt voor M Sense



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)