

KM 8595 FR

Losse inductiekookplaat

942 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



- 6 kookzones incl. 3 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 942 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw

EAN: 4002516974895 / Materiaalnummer: 12960300 /

Oud Materiaalnummer: 26185950BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8595 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960300
EAN-nummer	4002516974895
Marketingklasse	Gold
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
Aantal kookvelden	3
Maximaal aantal pannen/potten	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Soort	PowerFlex kookzone
Afmeting in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. boosterconsumptie in W	7360
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide

KM 8595 FR

Losse inductiekookplaat

942 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516974895 / Materiaalnummer: 12960300 /


Oud Materiaalnummer: 26185950BNI

Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (h x b x d) in mm	52 x 942 x 526
Afmetingen (b x d) in mm	942 x 52 x 526
Afmetingen in mm (breedte)	942
Afmetingen in mm (hoogte)	52
Afmetingen in mm (diepte)	526
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	45
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	11,04
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8595 FR

Losse inductiekookplaat

942 mm | PowerFlex kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



KM8595FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing