

KM 8684 FR
Losse inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 806 mm breed met roestvrijstalen randlijst voor opliggende inbouw

EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8684 FR
Materiaalnummer fabrikant	12960450
EAN-nummer	4002516975335
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	5
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10

KM 8684 FR
Losse inductiekookplaat
806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975335 / Materiaalnummer: 12960450 /
Oud Materiaalnummer: 26186840BNI

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden
stand-by in min. 10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm 52 x 806 x 526

Afmetingen (b x d) in mm 806 x 52 x 526

Afmetingen in mm (breedte) 806

Afmetingen in mm (hoogte) 52

Afmetingen in mm (diepte) 526

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm 780 mm x 500 mm

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm 45

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende
inbouw 780 mm

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende
inbouw 500 mm

Gewicht in kg 19

Totale aansluitwaarde in kW 11,00

Lengte van de aansluitkabel in m 1,6

Spanning in V 230

Frequentie in Hz 50-60


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel Ja

KM 8684 FR

Losse inductiekookplaat

806 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8684FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing