

KM 8684 FL
Losse inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 5 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via centrale SingleSlide-slider incl. netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8684 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960470
EAN-nummer	4002516975342
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	5
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	SingleSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10

KM 8684 FL
Losse inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975342 / Materiaalnummer: 12960470 /
Oud Materiaalnummer: 26186841BNI

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden
stand-by in min. 10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

51 x 800 x 520

Afmetingen (b x d) in mm

800 x 51 x 520

Afmetingen in mm (breedte)

800

Afmetingen in mm (hoogte)

51

Afmetingen in mm (diepte)

520

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm

780 mm x 500 mm

Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende
inbouw in mm

780/804 x 500/524

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm

51

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende
inbouw

780 mm

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende
inbouw

500 mm

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij
vlakke inbouw

780

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij
vlakke inbouw

500

Gewicht in kg

18

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij
vlakke inbouw

804

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij
vlakke inbouw

524

Totale aansluitwaarde in kW

11,00

Lengte van de aansluitkabel in m

1,6

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel

Ja


KM 8684 FL

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8684FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8684FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)