

KM 8685 FL MattFinish
Losse inductiekookplaat
800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



- Resistent mat oppervlak voor een geraffineerd keukenontwerp – MattFinish
- FullSurface inductie voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- In 800 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975359 / Materiaalnummer: 12960490 /
Oud Materiaalnummer: 26186852BN1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8685 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	12960490
EAN-nummer	4002516975359
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	740x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Modus Professional	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0

KM 8685 FL MattFinish

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516975359 / Materiaalnummer: 12960490 /

Oud Materiaalnummer: 26186852BN1

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 800 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	800 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	780 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	780/804 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	19
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8685 FL MattFinish

Losse inductiekookplaat

800 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)