

KM 8695 FL

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



- FullSurface inductie voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand
- In 936 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw

EAN: 4002516975052 / Materiaalnummer: 12960510 /

Oud Materiaalnummer: 26186951BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8695 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960510
EAN-nummer	4002516975052
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Modus Professional	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10

KM 8695 FL

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516975052 / Materiaalnummer: 12960510 /

Oud Materiaalnummer: 26186951BNI

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
---	----

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
---	----

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
--------------------------	---

Vergrendelingsfunctie	•
-----------------------	---

Vergrendeling	•
---------------	---

Geïntegreerde koelventilator	•
------------------------------	---

Oververhittingsbeveiliging	•
----------------------------	---

Restwarmte-indicatie	•
----------------------	---

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 936 x 520
------------------------------	----------------

Afmetingen (b x d) in mm	936 x 51 x 520
--------------------------	----------------

Afmetingen in mm (breedte)	936
----------------------------	-----

Afmetingen in mm (hoogte)	51
---------------------------	----

Afmetingen in mm (diepte)	520
---------------------------	-----

Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
---	-----------------

Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	916/940 x 500/524
--	-------------------

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
---	----

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916 mm
---	--------

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
--	--------

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	916
--	-----

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
---	-----

Gewicht in kg	20
---------------	----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	940
--	-----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	11,00
-----------------------------	-------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
----------------------------------	-----

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8695 FL

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)