

KM 8695 FL MattFinish

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



- Resistent mat oppervlak voor een geraffineerd keukenontwerp – MattFinish
- FullSurface inductie voor maximaal 6 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via 6 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- In 936 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975069 / Materiaalnummer: 12960530 /

Oud Materiaalnummer: 26186952BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8695 FL MattFinish
Materiaalnummer fabrikant	12960530
EAN-nummer	4002516975069
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	6
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	870x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Modus Professional	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0

KM 8695 FL MattFinish

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



EAN: 4002516975069 / Materiaalnummer: 12960530 /

Oud Materiaalnummer: 26186952BN1

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
--------------------------------------	---

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm	51 x 936 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	936 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	936
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	916 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	916/940 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	916 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	916
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	940
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	9,20
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----


KM 8695 FL MattFinish

Losse inductiekookplaat

936 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | MattFinish



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8695FL, KM8695FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)