

KM 8765 FL Diamond
Losse inductiekookplaat
620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Light-lijn



- FullSurface inductie met emotioneel lichtconcept voor max. 4 stuks kookgerei
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide sliders inclusief intelligent netwerk
- Hulp bij koken en bakken met M Sense kookgerei – klaar voor M Sense
- Duurzaam veredeld – DiamondFinish
- In 620 mm breed voor opliggende of vlakke inbouw
- Kortste verwarmingstijden dankzij boosterstand

EAN: 4002516975243 / Materiaalnummer: 12960550 /
Oud Materiaalnummer: 26187651BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding	KM 8765 FL Diamond
Materiaalnummer fabrikant	12960550
EAN-nummer	4002516975243
Marketingklasse	Diamond
Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Grafietzwart
Krasbestendig oppervlak	DiamondFinish
Vlakke inbouw	•
Opliggende inbouw	•
Light line	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	1
Aantal kookvelden	1
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	vrij te kiezen
Soort	Volledig oppervlak
Afmetingen in mm	570x380
Max. vermogen in W	2600
Max. booster vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Wit
Intelligente panherkenning	•
Modus Professional	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Assistentieprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-by modus in W	0,8

KM 8765 FL Diamond
 Losse inductiekookplaat
 620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Light-lijn



EAN: 4002516975243 / Materiaalnummer: 12960550 /
 Oud Materiaalnummer: 26187651BNI

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas

•

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendelingsfunctie

•

Vergrendeling

•

Geïntegreerde koelventilator

•

Oververhittingsbeveiliging

•

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens


Afmetingen (h x b x d) in mm	66 x 620 x 520
Afmetingen (b x d) in mm	620 x 66 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	66
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm x 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	66
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	600 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	600
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	17
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	624
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel

Ja

KM 8765 FL Diamond
 Losse inductiekookplaat
 620 mm | FullSurface | Geschikt voor M Sense | DiamondFinish | Light-lijn



KM8765FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8765FL Diamond, flush (*Fußnote) (Installation drawing)