

DAD 4370 Levantar
Downdraft-dampkap
916 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



- Makkelijke installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoires
- Motorisch uitschuifbaar dampscherm – Hood in Motion
- Controle via de kookplaat – ventilator/verlichting direct via kookplaat regelen
- DynamicWhite – perfecte harmonie van kleurtemperatuur met andere lichtbronnen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516975656 / Materiaalnummer: 12968020 /
Oud Materiaalnummer: 28D4370BBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAD 4370 Levantar
Materiaalnummer fabrikant	12968020
EAN-nummer	4002516975656
Marketingklasse	Gold
Model	
Downdraft-dampkap	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 600, DUP 150
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
SmartControl	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	2
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse vetfiltering	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x watt	1 x 12 W
Lichtsterkte in lx	400 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205

DAD 4370 Levantar

Downdraft-dampkap

916 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



EAN: 4002516975656 / Materiaalnummer: 12968020 /

Oud Materiaalnummer: 28D4370BBNF

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	350
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	450
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	610
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	655
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	420
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	525
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	560
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0

DAD 4370 Levantar

Downdraft-dampkap

916 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor



EAN: 4002516975656 / Materiaalnummer: 12968020 /

Oud Materiaalnummer: 28D4370BBNF

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
---	------

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
---	------

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
--------------------------	---

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
----------------------------------	---

Technische gegevens

Breedte van kap in mm	916
-----------------------	-----

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	1008
---	------

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1288
---	------

Hoogte van kap in mm	708
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	1008
--	------

Diepte van kap in mm	171
----------------------	-----

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1288
--	------

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij opliggende inbouw	815
--	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij opliggende inbouw	106
---	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	815
--	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	106
---	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	920
--	-----

Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	124
---	-----

Nettogewicht in kg	34,0
--------------------	------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
----------------------------------	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Installatie op kastbodem	Yes
--------------------------	-----

Installatie op vloer	Yes
----------------------	-----

Min. breedte onderkast in mm	900
------------------------------	-----

Breedte glasomraming in mm	916
----------------------------	-----

Aantal fasen	1
--------------	---

Totale aansluitwaarde in kW	0,25
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer beneden	•
----------------------------------	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

Optimale combinatie met kookplaat	KM 8575 FL
-----------------------------------	------------

Installatie samen met kookplaat in één uitsparing	Yes
---	-----


Naadloos aansluitende installatie	Yes
-----------------------------------	-----

Opliggende installatie	Yes
------------------------	-----


DAD 4370 Levantar

Downdraft-dampkap


916 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor




DAD4370, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4370, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4370, flush, Installation drawings