

DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-dampkap

936 mm | 450 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



- Makkelijke installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoires
- Motorisch uitschuifbaar dampscherm – Hood in Motion
- Controle via de kookplaat – ventilator/verlichting direct via kookplaat regelen
- AmbientLight# – individuele, gekleurde verlichting voor een uitnodigende sfeer
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /
Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding	DAD 6980 Levantar Ambient
Materiaalnummer fabrikant	12968060
EAN-nummer	4002516975687
Marketingklasse	Platinum
Model	
Downdraft-dampkap	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 600, DUP 150
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
SmartControl White	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	2
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actieve koolstoffilter	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse vetfiltering	B
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x watt	1x 12W + 1x 8W
Lichtsterkte in Lx	400 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting gekleurd	•
Ventilator	
Dubbeltzijdig zuigende ventilator	•

DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-dampkap

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /
Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	350
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	450
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	610
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	655
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0

Recirculatie

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	420
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	525
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m ³ /h) volgens EN 61591	560
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0

DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-dampkap

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /

Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	936
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	1008
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1288
Hoogte van kap in mm	708
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	1008
Diepte van kap in mm	171
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1288
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij opliggende inbouw	815
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij opliggende inbouw	106
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	815
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	106
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	940
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	124
Nettogewicht in kg	34,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Installatie op kastbodem	Yes
Installatie op vloer	Yes
Min. breedte onderkast in mm	900
Breedte glasomraming in mm	936
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,26
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer beneden	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Optimale combinatie met kookplaat	KM 8695 FL

DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-dampkap

936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /


Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Installatie samen met kookplaat in één uitsparing	Yes
Naadloos aansluitende installatie	Yes
Opliggende installatie	Yes


DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-dampkap


936 mm | 450 m³/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor




DAD4970, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings