

E 352

Inspuiter

voor het optimaal reinigen van spoelgoed.



- Geschikt voor gebruik in een injectorwagen
- Te combineren met de vergrendeling E 354
- Ø 6 x 220 mm, schroefbaar

EAN: 400251117082 / Materiaalnummer: 03809510 /  
Oud Materiaalnummer: 69735201D

| Productcategorisatie  |                 |
|---|-----------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | •               |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| Accessoires bij apparatuur                                  |                 |
| G 7825  | •               |
| PG 8527   | •               |
| PG 8535   | •               |
| PG 8536   | •               |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                                      | •               |
| PG 8504   | •               |
| PG 8583   | •               |
| PG 8583 CD  | •               |
| PG 8593   | •               |
| PLW 8604  | •               |
| PLW 8615  | •               |
| PLW 8616  | •               |
| PLW 8617  | •               |
| PLW 8683  | •               |
| PLW 8683 CD   | •               |
| PLW 8693  | •               |
| PLW 7111  | •               |
| Productcategorie  |                 |
| Inspuiter   | •               |
| Producteigenschappen  |                 |
| Materiaal   | Roestvrij staal |
| Kleur   | Roestvast staal |
| Toepassing  |                 |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                      | •               |
| Standaard elektrische aansluiting                           |                 |
| Aantal fasen  | 0               |
| Spanning in V   | 0-0             |
| Frequentie in Hz  | 0-0             |
| Totale aansluitwaarde in kW                                 | 0,00-0,00       |
| Zekering in A   | 0-0             |
| Afmetingen en gewicht                                       |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 220             |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 10              |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 10              |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 230             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 20              |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 30              |
| Diameter in mm  | 6               |
| Nettogewicht in kg  | 0,03            |
| Brutogewicht in kg  | 0,03            |