

E 380

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals.



- Uitgerust met 32 injectoren en vergrendelingen
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor de automatische wagenherkenning

EAN: 4002511116467 / Materiaalnummer: 03809880 / Oud Materiaalnummer: 69538001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	32
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	545
Buitenmaat, brutobreedte in mm	160
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	7,90
Brutogewicht in kg	8,60
Meegeleverde verpakking	
E 351, inspuiter Ø 4 mm, lengte 160 mm [aantal]	14
E 352, inspuiter Ø 6 mm, lengte 220 mm [aantal]	18
E 353 vergrendeling voor inspuiter E 351 [aantal]	14
E 354 vergrendeling voor inspuiter E 352 [aantal]	18
Uitspoelinspuiter voor poederdoseerapparaat [aantal]	1