

E 385

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals.



- Uitgerust met 16 inspuisers
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002511116511 / Materiaalnummer: 03809930 / Oud Materiaalnummer: 69538501D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	16
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	550
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	280
Nettogewicht in kg	5,70
Brutogewicht in kg	6,70
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 351, inspuiter Ø 4 mm, lengte 160 mm [aantal]	7
E 352, inspuiter Ø 6 mm, lengte 220 mm [aantal]	9
E 353 vergrendeling voor inspuiter E 351 [aantal]	7
E 354 vergrendeling voor inspuiter E 352 [aantal]	9
Uitspoelinspuiter voor poederdoseerapparaat [aantal]	1