

E 403

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 105 horlogeglasjes.



- Geschikt voor 105 horlogeglasjes
Ø 50 – 60 mm
- Uitgerust met 36 spijlen op een
afstand van 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materiaalnummer: 03830430 / Oud Materiaalnummer: 69540301D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| G 7823 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor horlogeglazen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Spijlafstand in mm | 9 |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Horlogeglazen [aantal] | 105 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 35 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 200 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 445 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 75 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 510 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 280 |
| Nettogewicht in kg | 1,32 |
| Brutogewicht in kg | 1,48 |