

E 459

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor bovenrekken O 898 en onderrek U 876
- Voor 12 glazen met een doorsnede van max. 7 cm
- Hoogte glaswerk 22 cm
- Met geperforeerde onderplaat voor optimaliseren van spoelstraal

EAN: 4002511958197 / Materiaalnummer: 04326630 /
Oud Materiaalnummer: 67545901D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem

Accessoires bij apparatuur

PG 8041

PG 8043

PG 8045

PG 8055

PG 8055 U

PG 8056

PG 8056 U

PG 8057 TD

PG 8057 TD U

PG 8058

PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U

Productcategorie

Inzet voor glazen

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Aantal rijen

2

Inzetbaar in bovenrek

O 898

Inzetbaar in onderrek

U 876

Capaciteit

Glaswerk tot max. Ø 70 mm [aantal]

12

Standaard elektrische aansluiting

Aantal fasen

0

E 459

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



EAN: 4002511958197 / Materiaalnummer: 04326630 /

Oud Materiaalnummer: 67545901D

Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	170
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	240
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	1,37
Brutogewicht in kg	1,63