


E 940

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals op 2 niveaus.



- De injectorwagen is ook zonder bovenste niveau te gebruiken
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- Onderste niveau met in totaal 115 sproeikoppen met vergrendeling

EAN: 4002512145473 / Materiaalnummer: 04607630 / Oud Materiaalnummer: 69594001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
Productcategorie	
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	115
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	565
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	760
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	35,00
Brutogewicht in kg	45,00
Meegeleverde verpakking	
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1