


E 940

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals op 2 niveaus.



- De injectorwagen is ook zonder bovenste niveau te gebruiken
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- Onderste niveau met in totaal 115 sproeikoppen met vergrendeling

EAN: 4002512145473 / Materiaalnummer: 04607630 / Oud Materiaalnummer: 69594001D

| | |
|--|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8527 | • |
| Productcategorie | |
| Wagen voor glaswerk met nauwe hals | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Glaswerk met nauwe hals [aantal] | 115 |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 565 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 640 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 790 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 760 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 800 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 1200 |
| Nettogewicht in kg | 35,00 |
| Brutogewicht in kg | 45,00 |
| Meegeleverde verpakking | |
| Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal] | 1 |