

E 815

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor onderrek U 890
- Voor 10 bierglazen
- Steunhoogte 240 mm, steunafstand 95 mm

EAN: 4002512259446 / Materiaalnummer: 05018670 / Oud Materiaalnummer: 67581501D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Spijlafstand in mm	95
Spijlhoogte in mm	240
Inzetbaar in onderrek	U 890
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0

E 815

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.

EAN: 4002512259446 / Materiaalnummer: 05018670 / Oud Materiaalnummer: 67581501D



Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	252
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	1,58
Brutogewicht in kg	1,98