


E 500

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 8 soldeerframes.



- Uitgerust met 8 vakken, afstand 53 mm

EAN: 4002512431439 / Materiaalnummer: 05376820 / Oud Materiaalnummer: 69550001D

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                           |                 |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| <b>Accessoires bij apparatuur</b>                     |                 |
| IR 6002   | •               |
| <b>Productcategorie</b>                               |                 |
| Overige inzetstukken                                  | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                           |                 |
| Materiaal   | Roestvrij staal |
| Kleur   | Roestvast staal |
| Aantal vakken   | 8               |
| Spijlafstand in mm                                    | 53              |
| Spijlhoogte in mm                                     | 300             |
| <b>Capaciteit</b>                                     |                 |
| Printplaten [aantal]                                  | 8               |
| <b>Standaard elektrische aansluiting</b>              |                 |
| Aantal fasen  | 0               |
| Spanning in V   | 0               |
| Frequentie in Hz                                      | 0               |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 0,00            |
| Zekering in A   | 0               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                          |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                         | 0               |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                        | 0               |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                         | 0               |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                         | 400             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                        | 530             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                         | 545             |
| Nettogewicht in kg                                    | 2,20            |
| Brutogewicht in kg                                    | 3,50            |