

## C 4060 WM 2 SL

RVS betaalsysteem voor enkele plaats

met mechanische inspectie van betaalmunt 2, inclusief inkeping.

EAN: 4002513260779 / Materiaalnummer: 05709100 / Oud Materiaalnummer: 59406032D



- Geschikt voor geprogrammeerde bediening
- Vrijstaand apparaat voor plaatsing op het bovenblad
- Met led-indicator voor betaalvraag, start en werking
- Betaalmunten zijn verkrijgbaar als toebehoren
- Hoogte 25,8, breedte 17,5, diepte 15,5 cm

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Drogers	•
Mangels	•
Cat. apparaten/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2 SL

RVS betaalsysteem voor enkele plaats

met mechanische inspectie van betaalmunt 2, inclusief inkeping.



EAN: 4002513260779 / Materiaalnummer: 05709100 / Oud Materiaalnummer: 59406032D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
<b>Productcategorie</b>	
Betaalsysteem	•
Betaalautomaat	•

C 4060 WM 2 SL

RVS betaalsysteem voor enkele plaats  
met mechanische inspectie van betaalmunt 2, inclusief inkeping.

EAN: 4002513260779 / Materiaalnummer: 05709100 / Oud Materiaalnummer: 59406032D



Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50-60HZ
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	258
Buitenmaat, nettobreedte in mm	176
Buitenmaat, nettodiepte in mm	155
Buitenmaat, brutohoogte in mm	325
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	195
Nettogewicht [kg]	3,96
Brutogewicht in kg	4,80
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•