

E 969

Inzet

voor het plaatsen van diverse utensiliën.



- Geperforeerde plaat 7 x 7 x 3 mm
- Te gebruiken voor E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 met E 945*

* In E 941 te gebruiken, alleen in combinatie met E 945.

EAN: 4002513298765 / Materiaalnummer: 05746240 /

Oud Materiaalnummer: 69596901D

Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

Accessoires bij apparatuur

PG 8527 •

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

Productcategorie

Inzet/module voor bekeerglazen •

Overige inzetstukken •

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk •

Standaard elektrische aansluiting

Aantal fasen

0

Spanning in V

0-0

Frequentie in Hz

0-0

Totale aansluitwaarde in kW

0,00-0,00

Zekering in A

0-0

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

122

Buitenmaat, nettobreedte in mm

363

Buitenmaat, nettodiepte in mm

533

Buitenmaat, brutohoogte in mm

165

Buitenmaat, brutobreedte in mm

560

Buitenmaat, brutodiepte in mm

535

Nettogewicht in kg

1,33

Brutogewicht in kg

2,23