


E 902/1

Wagen

voor het plaatsen van maximaal 3 MIC-OK-sets in een modulair systeem.



- Geschikt voor 6 inzetmodules met geïntegreerde injector/adapter
- Bovenste & onderste niveau vrij voor inzetten, bijv. E 142
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Magneetstrip automatische wagenherkenning (incl. magneet ML)
- Gelijktijdige reiniging van zeefschalen en MIC-OK-sets

EAN: 4002513505542 / Materiaalnummer: 06059530 / Oud Materiaalnummer: 69590202D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8527	•
PG 8528	•
Productcategorie	
Wagen voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen [aantal]	3
SPRI-zeefschalen [aantal]	1
MIC-sets [aantal]	3
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	620
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	650
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Nettogewicht in kg	24,00
Brutogewicht in kg	34,00
Meegeleverde verpakking	
E 362 blindschroef [aantal]	6
E 444 trommel voor lichtkabels/zuigslangen [aantal]	3
E 445 – 12 kapjes voor spoelhuizen E 442, opening Ø 6 mm [aantal]	2
E 446 – 12 kapjes voor spoelhuizen E 443, opening Ø 10 mm [aantal]	1
E 905/1 module-inzet voor korte MIC-instrumenten [aantal]	3
E 906/1 module-inzet voor lange MIC-instrumenten [aantal]	3
2 m siliconen slang Ø 5 mm	•
Magneetstrip voor de automatische herkenning van wagens (zonder magneten) [aantal]	1