


U 175/1

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals.



- Uitgerust met 33 inspuisers
- Installatiehoogte: 170 mm mm*
- Alleen te gebruiken met bovenrek O 175 / O 187 / O 184

* Afhankelijk van het laboratoriumglaswerk kan de maximale beladingshoogte kleiner zijn.

EAN: 4002513805543 / Materiaalnummer: 06439170 / Oud Materiaalnummer: 69117503D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8536	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	170
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	33
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	475
Buitenmaat, nettodiepte in mm	531
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	6,40
Brutogewicht in kg	7,65
Meegeleverde verpakking	
E 351, inspuiter Ø 4 mm, lengte 160 mm [aantal]	33
E 353 vergrendeling voor inspuiter E 351 [aantal]	33
Uitspoelinspuiter voor poederdoseerapparaat [aantal]	1