


U 874/1

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van diverse inzetrekken en zeefschalen.



- Belaadhoogte kan bij verschillende bovenrekken variëren
- Bevestiging voor magneetstrip ML/2 voor autom. wagenherkenning

EAN: 4002513808919 / Materiaalnummer: 06442940 / Oud Materiaalnummer: 69187403D

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                           |                 |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch         | •               |
| <b>Accessoires bij apparatuur</b>                     |                 |
| PG 8535                                               | •               |
| PG 8536                                               | •               |
| <b>Productcategorie</b>                               |                 |
| Lafette/rekdrager                                     | •               |
| Onderrek                                              | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                           |                 |
| Materiaal                                             | Roestvrij staal |
| Kleur                                                 | Roestvast staal |
| <b>Toepassing</b>                                     |                 |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                | •               |
| Herverwerking van MIC-instrumenten                    | •               |
| Herverwerking van gynaecologische instrumenten        | •               |
| Herverwerking van KNO-instrumenten                    | •               |
| Herverwerking van OK-schoenen                         | •               |
| Herverwerking van schalen                             | •               |
| Herverwerking van nierbekkens                         | •               |
| Herverwerking van OK-instrumenten                     | •               |
| Herverwerking van zeefschalen                         | •               |
| Herverwerking van diverse hulpstukken                 | •               |
| <b>Standaard elektrische aansluiting</b>              |                 |
| Aantal fasen                                          | 0               |
| Spanning in V                                         | 0-0             |
| Frequentie in Hz                                      | 0-0             |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 0,00-0,00       |
| Zekering in A                                         | 0-0             |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                          |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                         | 50              |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                        | 531             |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                         | 515             |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                         | 100             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                        | 530             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                         | 545             |
| Nettogewicht in kg                                    | 2,10            |
| Brutogewicht in kg                                    | 2,97            |