


U 537

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 49 glazen tot 20 cm hoog.



- Met 49 vakken
- Vakgrootte 63 mm x 63 mm mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders
- Via extender in hoogte verstelbaar opzetstuk tot 20 cm
- Breedte 50, diepte 50 cm, breedte met Gastronorm zijkanen 53 cm


EAN: 4002514278773 / Materiaalnummer: 06984200 / Oud Materiaalnummer: 67653701D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 537

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 49 glazen tot 20 cm hoog.



EAN: 4002514278773 / Materiaalnummer: 06984200 / Oud Materiaalnummer: 67653701D

<b>Productcategorie</b>	
Glazenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Blauw, Rood
Aantal vakken	49
Breedte van de vakken in mm	63
Lengte van de vakken in mm	63
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk 110–140 mm hoogte [aantal]	49
Glaswerk 175–200 mm hoogte [aantal]	49
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	233
Buitenmaat, nettobreedte in mm	500
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	520
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	3,30
Brutogewicht in kg	3,80