

## PT 7186 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met een zeer korte programmaduur van 37 min voor een hoge mangelcapaciteit.



- Trommelvolume 180.00 l, belading 8.0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale droogprogramma's
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Unieke wasbescherming: SoftCare-trommel
- Eenvoudige bediening – kijkglas en groot filter

EAN: 4002514334295 / Materiaalnummer: 07060620 / Oud Materiaalnummer: 52718602D

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Octoplus
Front	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Vulverhouding	1:22,5
Trommelvolume in l	180,00
Droogstelsel	Luchtafvoer
Deuropening [Ø] in mm	440
Openingshoek deur in graden	180
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	8,10
Programmaduur in min.	37
Besturing	
Soort besturing	Profitronic L Vario
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Basis-/ doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor privéhuishoudens	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ

## PT 7186 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met een zeer korte programmaduur van 37 min voor een hoge mangelcapaciteit.



EAN: 4002514334295 / Materiaalnummer: 07060620 / Oud Materiaalnummer: 52718602D

Vermogen elektrische verwarming in kW	7,94
Totale aansluitwaarde in kW	8,50
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1020
Buitenmaat, nettobreedte in mm	700
Buitenmaat, nettodiepte in mm	763
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	760
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	77,0
Brutogewicht in kg	88
Maximale vloerbelasting in N	1000
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,62
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem	•
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
<b>Capaciteiten</b>	
Volgelaatsmaskers [aantal]	4
Bedrijfskleding [aantal]	1
Rescuewear jassen [aantal]	1-2
Synthetische dekbedden [aantal]	1
Synthetische kussens [aantal]	1-2
Donsdekbedden [aantal]	1
Donzen kussens [aantal]	1-2
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	182
Mops, katoen, 40 cm [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm [aantal]	47
Paardendekens zomer [aantal]	1-2
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•

PT 7186 Vario [EL]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

met een zeer korte programmaduur van 37 min voor een hoge mangelcapaciteit.



EAN: 4002514334295 / Materiaalnummer: 07060620 / Oud Materiaalnummer: 52718602D

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

•