

HM16-80 D [EL]

Mangel, elektro

met stoomfunctie voor de beste strijkresultaten en optimaal gebruiksgemak.



- Capaciteit 13.0 kg/u*, roldiameter 160 mm, werkbreedte 830 mm
- Comfortabel zittend mangelen
- Uw eigen werktempo instellen met de variabele rolsnelheid
- Duurzame strijkomwikkeling – aramide naaldvilt
- Eenvoudig op te bergen – inklapbaar

* Bij 20% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

EAN: 4002514581781 / Materiaalnummer: 07362940 / Oud Materiaalnummer: 53168001D

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer en uitvoer wasgoed aan voorzijde
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	Lotuswit
Diameter strijkrol in mm	160
Werkbreedte in mm	830
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling	Polyester-naaldviltmat
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 20% restvocht in kg/uur	13,0
Geteste bedrijfsuren	2500
Besturing	
Soort besturing	
Touchscreen (optie)	Drehwahlschalter
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	2,0
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,5
Instelbare temperatuur	In temperatuurstanden
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingssort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50-60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	3,10-3,70
Vermogen boiler in kW	0,85
Totale aansluitwaarde in kW	3,20-3,80
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	959
Buitenmaat, breedte in mm	985
Buitenmaat, diepte in mm	380
Buitenmaat, brutohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	450
Nettogewicht in kg	39
Brutogewicht in kg	45
Maximale vloerbelasting in N/m ²	382
Uitvoering	
Stoomfunctie	•
Rondom vrij uiteinde van de rol	•
Inklapbaar	•

HM16-80 D [EL]

Mangel, elektro

met stoomfunctie voor de beste strijkresultaten en optimaal gebruiksgemak.



EAN: 4002514581781 / Materiaalnummer: 07362940 / Oud Materiaalnummer: 53168001D

Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal	•
Wasgoedhouder	•
4 zachte loopwieltjes	•
Invoerblad	•
Wasterugvoer	•
Zittend mangelen mogelijk	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•