

UO 30-60/80

Onderbouw, open

voor het ergonomisch beladen en legen van de afwasautomaat, hoogte 30 cm.



- Geschikt voor vaatwassers met verswatersysteem of tankspoelsysteem (G 8066, PG 8067)
- Vast te schroeven aan afwasautomaat
- Hoogte 30, breedte 60, diepte 60 cm

EAN: 4002515362686 / Materiaalnummer: 09688890 / Oud Materiaalnummer: 67376103D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Productcategorie	
Sokkel open	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	317
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	310
Buitenmaat, brutobreedte in mm	610
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	6,35
Brutogewicht in kg	8,55

UO 30-60/80

Onderbouw, open

voor het ergonomisch beladen en legen van de afwasautomaat, hoogte 30 cm.