

E 812

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor bovenrekken O 891 en O 892
- Voor 7 glazen met een doorsnede van max. 60 mm.

EAN: 4002515387672 / Materiaalnummer: 09742240 / Oud Materiaalnummer: 67581201D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Inzetbaar in bovenrek	O 891, O 892
Capaciteit	
Glaswerk tot max. Ø 60 mm [aantal]	7
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0

E 812
Gebruik
voor het optimaal plaatsen van glazen.

EAN: 4002515387672 / Materiaalnummer: 09742240 / Oud Materiaalnummer: 67581201D



Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	143
Buitenmaat, nettobreedte in mm	230
Buitenmaat, nettodiepte in mm	467
Buitenmaat, brutohoogte in mm	32
Buitenmaat, brutobreedte in mm	615
Buitenmaat, brutodiepte in mm	50
Nettogewicht in kg	0,30
Brutogewicht in kg	0,51