

FM

Flow Meter

voor meting doorstroomcapaciteit en indicatie vervangen van patronen.



- Geschikt voor patronen voor deeldemineralisatie
- Optische en akoestische aanduiding voor vervangen patronen
- Eénregelig display, aansluiting op externe LED mogelijk
- Inclusief wandhouder
- Inclusief stekker

EAN: 4002515537107 / Materiaalnummer: 10008910 / Oud Materiaalnummer: 67809701D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•

FM  
Flow Meter  
voor meting doorstroomcapaciteit en indicatie vervangen van patronen.



EAN: 4002515537107 / Materiaalnummer: 10008910 / Oud Materiaalnummer: 67809701D

PTD 704

<b>Productcategorie</b>	•
Waterbehandeling	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	125
Buitenmaat, nettodiepte in mm	52
Buitenmaat, brutohoogte in mm	155
Buitenmaat, brutobreedte in mm	310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	350
Nettogewicht in kg	1,85
Brutogewicht in kg	2,49