

PG 8582 [WW AD LD]

Reinigings- en desinfectieapparaat met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



- Prestatie/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 42 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- 43% minder waterverbruik vergeleken met het voorgaande model*
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

* vergeleken met het VarioTD-programma van de G 7882

EAN: 4002515555538 / Materiaalnummer: 10084560 / Oud Materiaalnummer: 62858202NL

| Model en uitvoering | |
|---|--|
| Model | Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal |
| Ommanteling | Wit |
| Geschikt voor onderbouw | • |
| AutoClose – Automatische deurvergrendeling | • |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma | • |
| Servicevriendelijke constructie | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor ziekenhuizen | • |
| Geschikt voor artspraktijk | • |
| Geschikt voor ambulante OK-praktijken | • |
| Capaciteit | |
| DIN-zeefschalen per charge [aantal] | 8 |
| Gynaecologische specula per charge [aantal] | 42 |
| MIC-sets per charge [aantal] | 1-2 |
| AN-sets per charge [aantal] | 2-3 |
| Holle instrumenten per charge [aantal] | 44 |
| Capaciteitsgegevens | |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 500 |
| Bruikbare volume spoelruimte in l | 145,00 |
| Geteste bedrijfsuren | 15000 |
| Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in min. | 22 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 93 |
| Besturing | |
| Soort besturing | TouchControl |
| Programmabeuze | Touch on Metal |
| Snelkeuzetoetsen | • |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Programmeerbaarheid | Programmeerbaar |
| Programma's [aantal] | 18 |
| Vrije programmaplaatsen [aantal] | 2 |
| Besturing op basis van A0-waarde | • |
| Programma-uitvalbeveiliging | • |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 8,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 9,30 |
| Zekering in A | 16 |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,80 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 2,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,30 |
| Zekering in A | 16 |

PG 8582 [WW AD LD]

Reinigings- en desinfectieapparaat

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002515555538 / Materiaalnummer: 10084560 / Oud Materiaalnummer: 62858202NL

| | |
|--|---------------------|
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1 |
| Koud water voor dampcondensator [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in kPa | 200-1000 |
| Demi-water [aantal] | 1 |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm | 100 |
| Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l | 10,70 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof system |
| Afmetingen en gewicht | |
| Nettogewicht in kg | 74 |
| Droogaggregaat | |
| Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur | 60 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 835 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 600 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 600 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 940 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 675 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 745 |
| Spoelruimte, nuttige hoogte in mm | 520 |
| Spoelruimte, nuttige breedte in mm | 530 |
| Spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474 |
| Spoelruimte, diepte onderrek in mm | 520 |
| Brutogewicht in kg | 81 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur | 1,50 |
| Programma's | |
| Vario TD Instr. 4zeef | • |
| Vario TD Instr. 6zeef | • |
| Vario TD Instr. 8zeef | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIC | • |
| Vario TD GYN | • |
| Vario TD KNO | • |
| Vario TD KNO + | • |
| Vario TD KNO optiek | • |
| Speciaal 93 °C-10' | • |
| Oogheelkunde | • |
| Tray oogheelkunde A207 | • |
| Zuigflessen | • |
| OK-schoenen | • |
| Afdelingsinstrumenten | • |
| Universeel | • |
| Uitvoering | |
| Controle doseervolume | • |
| Interface voor procesdocumentatie (optie) | • |
| Interface Miele Service | • |

PG 8582 [WW AD LD]

Reinigings- en desinfectieapparaat

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002515555538 / Materiaalnummer: 10084560 / Oud Materiaalnummer: 62858202NL

Omvangrijke componenten (optie)

Uitvoering

| | |
|--|---|
| 1 doseerapparaat/deur voor naspoelmiddel | • |
| 1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel | • |
| 1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel | • |
| Dampcondensator | • |
| Spoeldrukbewaking | • |
| Spreiarmsensor | • |
| Meervoudig filtersysteem | • |
| Verwarmingpomp met variabel toerental | • |
| Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem | • |
| EcoDry | • |
| Zoutreservoir in de deur | • |
| Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte | • |
| Verwarmingselementen buiten de spoelruimte | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304) | • |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------------------|---|
| Seriële interface RS 232 (optie) | • |
| Wifi via DataDiary (optie) | • |
| Ethernet-interface (optie) | • |
| Externe doseermodules | • |

Normen, keur- en kenmerken

| | |
|---|---|
| VDE-teken (elektrische veiligheid) | • |
| IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-richtlijn 2011/65/EU | • |
| EU-medische hulpmiddelen klasse IIb | • |

Normen, keur- en kenmerken

| | |
|------------|---|
| EN 61010-1 | • |
|------------|---|