

PG 8592 [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectieapparaat

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, heteluchtdroging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



- Capaciteit/charge bijv. 8 DIN-zeefschalen of 1-2 MIC-sets
- Veilig – spoeldruk- en sproeiarmbewaking en geleidbaarheidsmeting
- 68% minder waterverbruik vergeleken met het voorgaande model*
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

* vergeleken met het VarioTD-programma van de G 7892

EAN: 4002515555552 / Materiaalnummer: 10084590 / Oud Materiaalnummer: 62859202NL

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor artspraktijk	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Capaciteit	
DIN-zeefschalen per charge [aantal]	8
Gynaecologische specula per charge [aantal]	42
MIC-sets per charge [aantal]	1-2
AN-sets per charge [aantal]	2-3
Holle instrumenten per charge [aantal]	44
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in min.	22
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Snelkeuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	19
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,80
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PG 8592 [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectieapparaat

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, hetelucht droging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002515555552 / Materiaalnummer: 10084590 / Oud Materiaalnummer: 62859202NL

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Afmetingen en gewicht	
Nettogewicht in kg	78
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Totale aansluitwaarde in kW	2,50
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Temperatuurstelling in stappen van 1 °C	50-115
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
Hepa-filterklasse	H13
Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
Levensduur HEPA-filter in uren	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	85
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,45
Programma's	
Vario TD Instr. 4zeef	•
Vario TD Instr. 6zeef	•
Vario TD Instr. 8zeef	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Speciaal 93 °C-10'	•
Oogheelkunde	•

PG 8592 [WW AD CM]

Reinigings- en desinfectieapparaat

met dosering vloeibaar reinigingsmiddel, hetelucht droging DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002515555552 / Materiaalnummer: 10084590 / Oud Materiaalnummer: 62859202NL

Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Uitvoering	
Controle doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface Miele Service	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseerapparaat/deur voor naspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Geleidbaarheidsmeting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Wifi via DataDiary (optie)	•
Ethernet-interface (optie)	•
Externe doseermodules	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•