

PG 8583 [WW AD LD OIL]

Laboratoriumvaatwasser

met demiwateraan sluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, EcoDry & oliekeer ring.



- Capaciteit/charge bijv. 128 laboratoriumflessen
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- 40% minder waterverbruik vergeleken met het voorgaande model*
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

* vergeleken met het standaardprogramma van de G 7883

EAN: 4002515557273 / Materiaalnummer: 10085380 / Oud Materiaalnummer: 62858371NL

| Model en uitvoering | |
|--|--|
| Model | Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal |
| Ommanteling | Roestvrij staal |
| Geschikt voor onderbouw | • |
| AutoClose – Automatische deurvergrendeling | • |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma | • |
| Servicevriendelijke constructie | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor laboratoria | • |
| Capaciteit | |
| Laboratoriumflessen per charge [aantal] | 128 |
| Pipetten per charge [aantal] | 98 |
| Capaciteitsgegevens | |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 500 |
| Bruikbare volume spoelruimte in l | 145,00 |
| Kortste programmaduur in min. | 20 |
| Geteste bedrijfsuren | 15000 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 93 |
| Besturing | |
| Soort besturing | TouchControl |
| Programmakeuze | Touch on Metal |
| Snelkeuzetoetsen | • |
| Maximale voorprogrammering in uren | 24 |
| Programmeerbaarheid | Programmeerbaar |
| Programma's [aantal] | 14 |
| Vrije programmaplaatsen [aantal] | 2 |
| Besturing op basis van A0-waarde | • |
| Programma-uitvalbeveiliging | • |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 400V 50HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 8,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 9,30 |
| Zekering in A | 16 |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter | 1,80 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | AC 230V 50HZ |
| Vermogen elektrische verwarming in kW | 2,50 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,30 |
| Zekering in A | 16 |
| Watersluiting/-afvoer | |
| Koud water [aantal] | 1 |
| Koud water voor dampcondensator [aantal] | 1 |
| Warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in kPa | 200-1000 |
| Demi-water [aantal] | 1 |

PG 8583 [WW AD LD OIL]

Laboratoriumvaatwasser

met demiwateraan sluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, EcoDry & oliekeerring.



EAN: 4002515557273 / Materiaalnummer: 10085380 / Oud Materiaalnummer: 62858371NL

| | |
|--|---------------------|
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm | 100 |
| Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l | 10,70 |
| Afvoerpomp [DN] | 22 |
| Geïntegreerde waterontharder | • |
| Waterbeveiligingssysteem | Waterproof system |
| Afmetingen en gewicht | |
| Nettogewicht in kg | 74 |
| Droogaggregaat | |
| Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur | 60 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 835 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 600 |
| Buitenmaat, nettdiepte in mm | 600 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 940 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 675 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 745 |
| Spoelruimte, nuttige hoogte in mm | 520 |
| Spoelruimte, nuttige breedte in mm | 530 |
| Spoelruimte, diepte bovenrek in mm | 474 |
| Spoelruimte, diepte onderrek in mm | 520 |
| Brutogewicht in kg | 81 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op werkplek | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur | 1,10 |
| Programma's | |
| Standaard | • |
| Intensief | • |
| Programma's | |
| Speciaal 93 °C-10' | • |
| Universeel | • |
| Anorganisch | • |
| Organisch | • |
| Injector Plus | • |
| Pipetten | • |
| Kunststof | • |
| Mini | • |
| Olieprogramma | • |
| Uitvoering | |
| Interface voor procesdocumentatie (optie) | • |
| Interface Miele Service | • |
| Omvangrijke componenten (optie) | • |
| Uitvoering | |
| 1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel | • |
| 1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel | • |
| Dampcondensator | • |
| Spoeldrukbewaking | • |
| Sproeiarmsensor | • |
| Meervoudig filtersysteem | • |
| Verwarmingspomp met variabel toerental | • |
| Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem | • |
| EcoDry | • |

PG 8583 [WW AD LD OIL]

Laboratoriumvaatwasser

met demiwateraan sluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, EcoDry & oliekeerling.



EAN: 4002515557273 / Materiaalnummer: 10085380 / Oud Materiaalnummer: 62858371NL

| | |
|--|---|
| Zoutreservoir in de deur | • |
| Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte | • |
| Verwarmingselementen buiten de spoelruimte | • |
| Olie- en vetbestendige afdichtingen | • |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304) | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Seriële interface RS 232 (optie) | • |
| Wifi via DataDiary (optie) | • |
| Ethernet-interface (optie) | • |
| Externe doseermodule | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| VDE-teken (elektrische veiligheid) | • |
| IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| RoHS-richtlijn 2011/65/EU | • |
| EU-richtlijn 2006/42/EG | • |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| EN 61010-1 | • |