

PG 8581 [AD LD]

Thermodesinfecteur

met demiwateraan sluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/charge bijv. 44 transmissie-instrumenten of 44 afzuigers
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- 42% minder waterverbruik vergeleken met het voorgaande model*
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

* vergeleken met het VarioTD-programma van de G 7881

EAN: 4002515558898 / Materiaalnummer: 10088520 / Oud Materiaalnummer: 63858106NL

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand apparaat, geschikt voor onderbouw, smal
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Capaciteit	
Afzuigers per charge [aantal]	44
Transmissie-instrumenten per charge [aantal]	44
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Bruikbare volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in min.	42
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspooeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Soort besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Snelkeuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	6
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,80
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wataansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	100

PG 8581 [AD LD]

Thermodesinfector

met demiwateraanluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002515558898 / Materiaalnummer: 10088520 / Oud Materiaalnummer: 63858106NL

Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof system
Afmetingen en gewicht	
Nettogewicht in kg	74
Droogaggregaat	
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	81
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,50
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario TD Dental +	•
Speciaal 93 °C-10'	•
Uitvoering	
Controle doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface Miele Service	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseerapparaat/deur voor naspelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Dampcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232 (optie)	•
Wifi via DataDiary (optie)	•

PG 8581 [AD LD]

Thermodesinfector

met demiwateraan sluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002515558898 / Materiaalnummer: 10088520 / Oud Materiaalnummer: 63858106NL

Ethernet-interface (optie)

•

Normen, keur- en kenmerken

VDE-teken (elektrische veiligheid)

•

IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

•

EU-medische hulpmiddelen klasse IIb

•

Normen, keur- en kenmerken

EN 61010-1

•