


U 645-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 20 glazen.



- 20 vakken, vakgrootte 113 mm x 90 mm mm
- Uitgerust met een lange extender
- Hoog 104/206/266, breed 500 (incl. GN-zijkanten 530), diep 500 mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders

EAN: 4002515673577 / Materiaalnummer: 10322520 / Oud Materiaalnummer: 67664501D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij apparatuur	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 20 glazen.



EAN: 4002515673577 / Materiaalnummer: 10322520 / Oud Materiaalnummer: 67664501D

Productcategorie	
Glazenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Blauw, Geel
Aantal vakken	20
Breedte van de vakken in mm	113
Lengte van de vakken in mm	90
Capaciteit	
Glaswerk 140–175 mm hoogte [aantal]	20
Glaswerk 200–230 mm hoogte [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	266
Buitenmaat, nettobreedte in mm	500
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	3,00
Brutogewicht in kg	4,00