

## DU 900

Droogaggregaat, elektrisch

voor 900 mm brede apparaten en optimale binnen-/buitendroging van spoelgoed.



- Met opzetkast, luchttoevoer boven de plafondbestalling
- Inclusief 2 HEPA-filters H14
- Maximale veiligheid: HEPA-filter direct voor de spoelkamer
- Afzuigcapaciteit 250 m<sup>3</sup>/uur
- Levensduur HEPA-filter: 1000 uur

EAN: 4002515991763 / Materiaalnummer: 10880710 / Oud Materiaalnummer: 69250004D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	845
Buitenmaat, nettobreedte in mm	845
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1045
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1000
Buitenmaat, brutobreedte in mm	845
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	115,00
Brutogewicht in kg	132,00