

DA 2628

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 1180 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 640 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging

A⁺

EAN: 4002516030041 / Materiaalnummer: 10884370 / Oud Materiaalnummer: 28262855NL

| | |
|--|-----------------|
| Model | |
| Volledig integreerbare afzuigkap | • |
| Functies | |
| Soort luchtgeleiding | Luchtafvoer |
| Design | |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Randafzuiging | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Automatische functie Con@ctivity | • |
| Elektronische besturing | • |
| Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap) | 3 |
| Miele@mobile-app | • |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
| Nalooptijd 5/15 min. | • |
| Indicatie verzadiging vetfilter | • |
| Verzadiging vetfilter programmeerbaar | • |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-systeem | • |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 26,8 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | A |
| Filtersysteem | |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 4 |
| Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | |
| Verlichting | |
| Led | • |
| Aantal x Watt | 3 x 4,5 W |
| Lichtsterkte in Lx | 700 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | • |
| Ventilator | |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
| Gelijkstroombmotor (DC-motor) | • |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 200 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 300 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 400 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) | 640 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 44,0 |

DA 2628

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030041 / Materiaalnummer: 10884370 / Oud Materiaalnummer: 28262855NL

| | |
|---|------|
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 51,0 |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 62,0 |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) | 22,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Luchtcirculatie | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 135 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 220 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 365 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 535 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 55,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 62,0 |
| Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 74,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 32,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 59,0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Technische gegevens | |
| Breedte van kap in mm | 1180 |
| Hoogte van kap in mm | 63 |
| Diepte van kap in mm | 293 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 15,0 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,5 |
| Gearde stekker | • |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie in Hz | 50 |

DA 2628

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030041 / Materiaalnummer: 10884370 / Oud Materiaalnummer: 28262855NL

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat

aan te bevelen

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter

Nein