

DA 2698

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 880 mm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 640 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Elegant en efficiënt – panelen voor de randafzuiging

A+

EAN: 4002516029007 / Materiaalnummer: 10884380 / Oud Materiaalnummer: 28269855NL

Model	
Volledig integreerbare afzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 19-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,6
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	650 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	640
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0

DA 2698

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516029007 / Materiaalnummer: 10884380 / Oud Materiaalnummer: 28269855NL

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	135
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	220
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	365
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	535
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	880
Hoogte van kap in mm	63
Diepte van kap in mm	293
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	14,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50

DA 2698

Universele afzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516029007 / Materiaalnummer: 10884380 / Oud Materiaalnummer: 28269855NL

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat

aan te bevelen

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

•

Bij te bestellen accessoires

Actief koolstoffilter

Nein