

DA 4208 V D Puristic Varia
Eilandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 898 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Altijd de optimale hoogte – motorisch in te stellen
- Krachtig – 675 m³/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket

A⁺

EAN: 4002516028840 / Materiaalnummer: 10884400 / Oud Materiaalnummer: 28420855NL

Model	
Eilandafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	30,8
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	820 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	420
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	675

DA 4208 V D Puristic Varia
Eilandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516028840 / Materiaalnummer: 10884400 / Oud Materiaalnummer: 28420855NL

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	100
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	755
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1045
Hoogte van kap in mm	70
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	755
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1045
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650

DA 4208 V D Puristic Varia
Eilandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516028840 / Materiaalnummer: 10884400 / Oud Materiaalnummer: 28420855NL

Nettogewicht in kg	37,0
Vaste aansluiting	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,29
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein
Regeneerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R