

DA 4228 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 1198 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 630 m³/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

A++

EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 / Oud Materiaalnummer: 28422850NL

| | |
|--|-----------------|
| Model | |
| Wandschouwafzuigkap | • |
| Functies | |
| Soort luchtgeleiding | Luchtafvoer |
| Design | |
| Kleur | Roestvrij staal |
| RAL-kleur als speciaal ontwerp mogelijk | • |
| Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Automatische functie Con@ctivity | • |
| Elektronische besturing | • |
| Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap) | 3 |
| Miele@mobile-app | • |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | • |
| Nalooptijd 5/15 min. | • |
| Indicatie verzadiging vetfilter | • |
| Verzadiging vetfilter programmeerbaar | • |
| Silence-pakket | • |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A++ |
| ECO-motor | • |
| PowerManagement-systeem | • |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 28,8 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | A |
| Filtersysteem | |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 4 |
| Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | |
| Verlichting | |
| Led | • |
| Aantal x Watt | 3 x 3 W |
| Lichtsterkte in Lx | 440 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | • |
| Ventilator | |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator | • |
| Gelijkstroommotor (DC-motor) | • |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 190 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 290 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 390 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) | 630 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 36,0 |

DA 4228 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 / Oud Materiaalnummer: 28422850NL

| | |
|---|----------|
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52,0 |
| Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64,0 |
| Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa) | 21,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Luchtcirculatie | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 110 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 185 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 315 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591 | 460 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 45,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 53,0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 64,0 |
| Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 73,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 58,0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Technische gegevens | |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm | 685–1005 |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 685 |
| Breedte van kap in mm | 1198 |
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 1005 |
| Hoogte van kap in mm | 62 |
| Diepte van kap in mm | 500 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 27,0 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,5 |
| Gearde stekker | • |

DA 4228 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030928 / Materiaalnummer: 10884410 / Oud Materiaalnummer: 28422850NL

| | |
|--|----------------|
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,08 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Montage-instructies | |
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | • |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | • |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm | 150 |
| Uitschuifbare bevestigingskolom | • |
| Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat | aan te bevelen |
| Meegeleverde accessoires | |
| Reductie van Ø 150 naar 125 mm | • |
| Terugslagklep | • |
| Bij te bestellen accessoires | |
| Actief koolstoffilter | Nein |