

DA 4288 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 748 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 630 m³/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002516030935 / Materiaalnummer: 10884440 /
Oud Materiaalnummer: 28428850NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Bediening	Tiptoetsbedien. met led-verl.
Miele@mobile-app	•
Boosterstanden	1
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,5
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
Klasse voor vetfiltering	A
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Eenv. rein. CleanCover-afz.	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	2
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	570 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290

DA 4288 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030935 / Materiaalnummer: 10884440 /
Oud Materiaalnummer: 28428850NL

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur)	630
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	815–1135
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Breedte van kap in mm	748
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005


DA 4288 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030935 / Materiaalnummer: 10884440 /
Oud Materiaalnummer: 28428850NL

Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Nettogewicht in kg	23,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Regeneerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R

DA 4288 W Puristic Plus
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 4288 (Installation drawing)